

THE HÅG MOVEMENT

HÅGs uppdrag är att skapa rörelse och variation på arbetsplatsen. HÅGs produkter stimulerar intuitiv och naturlig rörelse av kroppen samt variation av sittställningar för att förbättra hälsa och produktivitet.

HÅG Capisco Puls

- Skapad för rörelsefrihet, variation och en naturlig sittposition
- Ger dig en upprätt sittställning och en naturlig kurva på din lägre rygg
- Gör det enkelt att sitta aktivt med en stå-sitt position.
- Perfekt för att skifta mellan att sitta och stå vid ett höj och sänkbart bord
- Justerbar sitshöjd, sitsdjup, rygghöjd, bakåtgunga och låsbar gunga



Design: Peter Opsvik. Patent- och designskyddad.



Kvalitet

10-års garanti:

HÅG ger tio års garanti gentemot produktionsfel på alla arbetsstolar som är i normal användning upp till 9 timmars användande per dag.

Certifikat:

- Testad enligt EN 1335 Class A, ANSI/BIFMA X5.1, EN 16139 och GS mark
- Scandinavian Business Seating är certifierade av DNV-GL enligt ISO 9001

Skötsel:

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten. Avlägsna inga plastlock och försök inte att öppna sitsmekanismen. Ta kontakt med din Scandinavian Business Seating-återförsäljare om du har behov av service eller underhåll på stolen.

Cleanroom:

Scandinavian Business Seating ger 5 års garanti på ESD-, ESD Cleanroom och Cleanroom-utförandet av stolen under förutsättning att hjul och hjulbanor rengörs regelbundet med lämpligt rengöringsmedel. Stolen är godkänd enligt ISO 14644 Class 4 och 5. Enbart godkänd med svart antistatisk vinyl.

Brandskyddsinformation

- CMHR skum (brandskyddad skum) finns tillgänglig på begäran, men måste specificeras vid orderläggning och lägg på ca. två till fem veckor på leveranstiden
- HÅG Capisco Puls är BS 5852 Crib 5 och Cal/TB 133 godkänd

HÅG

MILJÖ

- Lågt carbon footprint på 31 kg CO₂ equivalents
- Designad för att demonteras
- Innehåller inga skadliga kemikalier
- Innehåller 28% av återvunnet material (post-consumer och post-industrial avfall)

Certifikat:

- Scandinavian Business Seating är certifierad av DNV-GL enligt ISO 14001



- Environmental product declaration (EPD) – stolens livscykel analys baserad på 14025-EPD
- GREENGUARD certifikat – försäkrar att stolen möter strikta regler om kemiska utsläpp
- Möbelfakta certificate – Svenskt certifikat gällande, miljö, kvalitet och socialt ansvar

Materialspecifikation HÅG Capisco Puls 8020:

- Stål 37%, Plast 32%, Aluminium 26%, PUR 3%,
Textiler: 1%, Övrigt 1%, PVC 0%
- Total vikt av produkten 11,5 kg
- Andel av återvinningsbart material: 95%

MODELLER OCH MÅTT




Fysiska mått HÅG Capisco Puls	8001	8002	8010	8020
Sitshöjd 150 mm liftomat [1]	365-500*	375-515*	390-525	400-535
Sitshöjd 200 mm liftomat [1]	455-620	470-635	455-640	470-650
Sitshöjd 265 mm liftomat [1]	540-770	555-785	540-795	555-805
Höjd på ryggstöd [2]	-	-	400	400
Höjd för främre stödpunkt på ryggdel [3]	-	-	140-230	130-220
Sittdjup [5]	-	-	400-470	400-470
Sitsbredd [7]	460	460	460	460
Max. stolsbredd [8]	-	-	565	565
Fotkryss diameter [9]	730	730	730	730
Vikt	7.0 kg	7.0 kg	11.1 kg	11.1 kg

Mått i millimeter. Sitshöjden mäts med 64 kg belastning. Lutningen är 15° bakåt från en neutral position. Neutral position är 2° bakåt. Mätvärdena är inte absoluta, de kan variera mellan olika stolar.

* Standard i enlighet med EN 1335.

A: 64 kg placeras på sitsen mittpunkt före mätningen

S: Den punkt som är längst fram på ryggstödet, referenspunkt för mätning av inställning av ryggstöd.



TILLVAL

- Tillgängliga plastfärger (färgikoner är inkluderade)
- Modeller 8010 och 8001 är tillgängliga i allt i HÅG Total Colour Standard och Extended tyger (förutom i läder och Steelcut Trio)
- Tillval sitsdyna för modellerna 8020 och 8002 för extra komfort, finns tillgänglig i Nexus, Sprint och Evida.

- Forkryss finns tillgänglig i svart eller blå plast, svart, silver, vit eller polerad aluminium
- HÅG StepUp® ger dig 2 extra nivåer att placera dina fötter på
- HÅG Foot Ring ger dig en extra nivå att placera och vila fötterna på

Plastfärger:

